

**Garant****Stålpassbit Toleransklass 0, nominellt mått: 250mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 481030 250    |
| GTIN         | 4045197976550 |
| Artikelklass | 41L           |

**Beskrivning****Utförande:**

Alla passbitar är markerade med ett individuellt ID-nr.

Strl 0,5 till 10 – tvärsnitt = 30×9 mm.

Strl 11 till 500 – tvärsnitt = 35×9 mm.

Av speciallegerat och spänningsfritt specialstål. Noggrant härdat.

**Toleransklass 0** som normalmått för kontroll av verkstadstolkar. För inställning av mätinstrument med mycket hög noggrannhet. **Inklusive spårbart tillverkarprovningsprotokoll.**

**OBS!:**

Andra storlekar kan levereras på förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren              |
| nominellt mått     | 250 mm  |
| Norm               | DIN EN ISO 3650                                   |
| Toleransklass      | 0   |
| Material           | legerat specialstål,<br>härdat och spänningsfritt |

|             |         |
|-------------|---------|
| Kalibrering | L2      |
| Produktslag | Passbit |

## Tjänster

|  |            |
|--|------------|
| KalibreringPassbit stål/keramik maximal längd 400 mm | 028060 400 |
|--|------------|