



Digitalt skjutmått "Ultra Light", mätområde: 3000mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 415542 3000 |
| GTIN | 7640125712841 |
| Artikelklass | 46A |

Beskrivning

Utförande:

Extremt lätt skjutmått. Mätskena av ihålig aluminiumprofil, mycket hög styvhet tack vare fyra härdade och slipade stålstavar. Mycket stor LCD-display med 20 mm sifferhöjd. Ytterskänklar av rostfritt och härdat stål med titanbeläggning. Mätkraftsbegränsning för konstant mätkraft (7,5 – 11,5 N). Utbytbara cylinderstift för invändiga mätningar. Funktioner: Preset, Max-/Min-, Delta, visning av övre och nedre toleransgränser.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

leveransinnehåll:

Inkl. 1 batteri nr 081560 strl. CR2032, 2 stift för intern mätning på skänkeln.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|---------------|
| Norm | Verkstadsnorm |
| Kalibrering | A1 |
| felgräns | 0,2 mm |
| skänkellängd | 202 mm |
| mätområde | 0 - 3000 mm |
| omkopplingsbar avläsning | mm / tum |

| | |
|--|--------------------|
| avläsning | 0,0005 tum |
| Sifferhöjd LCD-display | 20 mm |
| avläsning | 0,01 mm |
| vikt | 3,2 kg |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 |
| Antal ingående batterier | 1 |
| IP-skyddsklass | IP 67 |
| Energiförsörjning | Batteridriven |
| datautgång | RS232C-gränssnitt |
| datautgång | USB-gränssnitt |
| Mätteknik | digital |
| Produktslag | Universalskjutmått |

Tjänster

| | |
|---|-------------|
| KalibreringSkjutmått / djupmått maximalmätområde 3000 mm | 021000 3000 |
|---|-------------|

Tillbehör

| | |
|--|---------------|
| Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032 | 081560 CR2032 |
|--|---------------|