



## Digitalt skjutmått "Ultra Light", mätområde: 1500mm



### Beställningsdata

Ordernummer	415542 1500
GTIN	7640125712421
Artikelklass	46A

### Beskrivning

#### Utförande:

Extremt lätt skjutmått. Mätskena av ihålig aluminiumprofil, mycket hög styvhet tack vare fyra härdade och slipade stålstavar. Mycket stor LCD-display med 20 mm sifferhöjd. Ytterskänklar av rostfritt och härdat stål med titanbeläggning. Mätkraftsbegränsning för konstant mätkraft (7,5 – 11,5 N). Utbytbara cylinderstift för invändiga mätningar. Funktioner: Preset, Max-/Min-, Delta, visning av övre och nedre toleransgränser.

#### Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

#### leveransinnehåll:

Inkl. 1 batteri nr 081560 strl. CR2032, 2 stift för intern mätning på skänkeln.

#### Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948.

### Teknisk beskrivning

Sifferhöjd LCD-display	20 mm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Kalibrering	A1
skänkellängd	202 mm
avläsning	0,0005 tum
vikt	2,2 kg

Norm	Verkstadsnorm
avläsning	0,01 mm
felgräns	0,09 mm
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
mätområde	0 - 1500 mm
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridriven
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätteknik	digital
Produktslag	Universalskjutmått

## Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximalmätområde 2000 mm	021000 2000
---	-------------

## Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
--	---------------