

**Garant****Nyloninsats, hård, för skonhammare: 80****Beställningsdata**

Ordernummer	752560 80
GTIN	4045197977212
Artikelklass	71D

**Beskrivning****Utförande:**

**Nyloninsats** (polyamid 6, natur): Mycket slitstark, inga flisor. För mycket stor slagkraft. Shore-hårdhet cirka 80-85D.

**Användningsdata:**

**Nyloninsats** (polyamid 6, natur): Mycket slitstark, inga flisor. För mycket stor slagkraft. Shore-hårdhet cirka 80-85D.

**Passar till :**

Skonhammare med rekyldämpning nr 752500 / 752510 / 752520.

**Teknisk beskrivning**

huvud-Ø	80 mm
Material	Nylon
hårdhet	medelhårt
Produktslag	Slaginsats

