

**Högeffektivt tätningsband svart, Bredd×längd (mm×m): 50X5,5****Beställningsdata**

Ordernummer	083771 50X5,5
GTIN	4054596382794
Artikelklass	08M

Beskrivning**Utförande:**

3M™ 4411 har utformats speciellt för att ge en professionell tätning över en befintlig koppling eller fog som är utsatt för solljus, extrema temperaturer och fukt. Tack vare jonombärande är den **beständig mot UV- och kemikaliebelastning.**

OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Häftmassa: Akryl

Tjocklek: 1 mm

Teknisk beskrivning

Bredd	50 mm
Längd	5,5 m
Elasticitet	450 %
tillverkarens beteckning	4411B
Tjocklek	1 mm

Färg	svart
Draghållfasthet	0,19 N/mm
Limstyrka på stål	1,34 N/mm
Liner finns	ja
anmärkning	fuktbeständig
anmärkning	UV-beständig
anmärkning	smidig
anmärkning	väderbeständig
Användning	Tätning
Användning	Försegling
lagringstemperatur	15 - 38 °C
Slag av tejp	Enkelsidig
Minsta hållbarhet	12 månad
Häftmassa	Akryl
Lager luftfuktighet	30 - 70 %
temperaturbeständig upp till	90 - 150 °C
Hållarmaterial	Jonomerbärare
Produktslag	Tejp