



Avdragare med spänskruv på sidan, Typ: 3



Beställningsdata

Ordernummer	881200 3
GTIN	4021176028403
Artikelklass	83U

Beskrivning

Utförande:

Speciellt utformade gripytorna på avdragararmarna m somi kombination med en spännbygel gör det möjligt att bända loss lagret (881180).

Användningsdata:

För demontering av kugghjul, drev, Pitman-armor med mera.
gripvidd utvändigt: 50 - 150 mm
spänn djup till: 140 mm
effekt: 7,5 t

Teknisk beskrivning

gripvidd utvändigt	50 - 150 mm
effekt	7,5 t
spänn djup till	140 mm
maximalt vridmoment	175 Nm
Utvändig sexkant	24 mm

Antal krokar	2
vikt	3,16 kg
Produktslag	Tvåarmad avdragare