

**Sidavbitare, förkromad, totallängd: 160mm****Beställningsdata**

Ordernummer	725265 160
GTIN	3662424076541
Artikelklass	73R

**Beskrivning****Utförande:**

Förkromad tång med tjockväggiga grepphylsor. **Utmattningshållfast öppningsfjäder av plast.** Skären är dessutom induktionshårdade (cirka 62 HRC).

**Norm:**

**DIN ISO 5749**

**Material:**

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

**Teknisk beskrivning**

totallängd	160 mm
klippkapacitet pianotråd upp till Ø	1,8 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2 mm
Norm	DIN ISO 5749
Handtag	Tjockväggig grepphylsa
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 62 HRC)
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Kraftsidavbitare med stor kapacitet	nej

med inkopplingsbar retur fjäder	nej
med retur fjäder	ja
Produktslag	Skärande tång