

**Varselbyxa Plaline, gul/zink, Konfektionsstorlek DE: 25****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 091776 25     |
| GTIN         | 4030913942087 |
| Artikelklass | 06I           |

**Beskrivning****Utförande:**

Varselbyxa av blandväv.

- **Två infällda stora fickor.**
- **Utanpåliggande knäfickor och dubbel tumstocksicka.**
- **Benficka med lock och kardborrlås.**
- **Resår i midjan och extra bakfickor med lock och kardborrlås.**

**Norm:**

Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2

**OBS!:**

Storleken som anges i butiken motsvarar konfektionsstorlek DE (Tyskland). Motsvarande storlekar i ditt land står i storlekstabellen resp. tekniska data.

Storlekstabelle med internationella konfektionsstorlekar finns i vår infodel i slutet av katalogen.

**Varselmidjebyxa i orange/zink** under nr 091777.

Norm: EN ISO 20471

**Teknisk beskrivning**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Serie                 | Plaline |
| Konfektionsstorlek DE | 25      |

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Kön                      | Herr                  |
| Tygsammansättning        | 75 % polyester        |
| Tygsammansättning        | 25% bomull            |
| Materialvikt / vävtäthet | 290 g/m <sup>2</sup>  |
| Kläder standard          | Oeko-Tex standard 100 |
| Tvättning                | 40 °C kulörtvätt      |
| Blekning                 | får inte blekas       |
| Kemisk rengöring         | ej kemisk rengöring   |
| Torkning                 | får inte torktumlas   |
| Skalmar                  | strykes ej            |
| Färg                     | gul/zink              |
| Norm                     | EN ISO 20471          |
| Produktslag              | Varselbyxa            |