



## Trearmad avdragare med förinställbar spännvidd, Typ: 5



### Beställningsdata

Ordernummer	880960 5
GTIN	4021176850684
Artikelklass	83U

### Beskrivning

#### Utförande:

Kraftiga avdragare med stor spännkraft och utmärkt spännverkan. Med inställningsnyckeln ställs de symmetriskt spännande armarna enkelt in på den erforderliga gripvidden. Arbetsstycket hålls i **ett stadigt grepp**. Att griparmarna **hoppas loss eller glider** är helt **omöjligt**.

För utvändig **och** invändig dragning.

#### Användningsdata:

För demontering av mycket hårt sittande kullager, kugghjul, remskivor och liknande delar.

gripvidd utvändigt: 30 - 350 mm

gripvidd invändigt: 300 - 425 mm

spänn djup: 50 mm

spänn djup till: 275 mm

effekt: 10 t

### Teknisk beskrivning

spänn djup till	275 mm
gripvidd invändigt	300 - 425 mm

spänn djup	50 mm
gripvidd utvändigt	30 - 350 mm
effekt	10 t
Utvändig sexkant	27 mm
Antal krokar	3
maximalt vridmoment	300 Nm
vikt	13,485 kg
Produktslag	Trearmad avdragare