

**Garant****Cleaningpoint dörrar, Typ: S****Beställningsdata**

Ordernummer	987121 S
GTIN	4045197977595
Artikelklass	91M

**Beskrivning****Utförande:**

Vridstyv stomme av stålplåt. Mellanvägg med 4-kanthål 9×9 mm i 37 mm raster. Utrustad med källsorteringsbehållare och hållarsat för pappersrulle.

**leveransinnehåll:**

Cleaning Point nr 987101: 1 st strl S

Materialsamlare nr 987110: 2 st strl 45

Hållarsats nr 987116: 1 st.

Turkos pappersrullhållare nr 089160 strl W1: 1 st.

**Lackering:**

**Pulverbelagd** i två färger, silver i kombination med antracit RAL 7016.

Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9 mm

höjd: 1700 mm

Bredd: 725 mm

Djup: 634 mm

Stommens djup: 524 mm

vikt: 81 kg

**Teknisk beskrivning**

Bredd	725 mm
Djup	634 mm
höjd	1700 mm
Typ	S
vikt	81 kg
Stommens djup	524 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Produktslag	Rengöringsstation

---

## Tillbehör

Skjuthandtag Färg BLUE	920135 BLUE
Skjuthandtag Färg BLACK	920135 BLACK