



Handske, par KryTech 563, Handskstorlek: 11



Beställningsdata

Ordernummer	094470 11
GTIN	3245425634110
Artikelklass	04P

Beskrivning

Utförande:

KryTech 563. För **finkänsliga och allmänna arbeten** i torr och lätt smutsig arbetsomgivning. Utmärkt beständighet mot olja och fett. Den slitstarka nitrilbeläggningen säkerställer lång användningstid. Särskilt lämplig för pressning av metall, hantering av plåtar, mekaniska underhållsarbeten.

Norm:

EN 388; EN 420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Skärskyddsklass: B

Färg: svart/grå

silikonfri: ja

Teknisk beskrivning

vikt	37 g
Oljegrepp	Mycket god
Handskstorlek	11

Andningsförmåga	God
Värmeskydd	Saknas
Material beläggning	Nitril
Passform	Mycket god
Fingertoppskänsla	Mycket god
EN 388 Punkteringshållfasthet	3
EN 388 Skärhållfasthet	3
EN 388 Slitstyrka	4
Våtgrepp	God
silikonfri	ja
DMF-fri	ja
EN 388 Rivhållfasthet	4
Handskslag	Universalhandskar
Skyddskategori	Kategori II
EN 388:2016	4343B
Hållarmaterial	PEHD
Beläggning	Nitril
användningsområde	Allround
Färg	svart/grå
Skärskyddsklass	B
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar