

**Grundhyllställ, Djup 500 mm, höjd / hyllplan Bredd: 2500/750mm****Beställningsdata**

Ordernummer	990504 2500/750
GTIN	4004514204868
Artikelklass	96P

**Beskrivning****Utförande:**

T-profilram och hyllplan förzinkade. Kan levereras med en maximal **last** på 150 kg per hyllplan. Hyllplanen inställbara i 25 mm raster. Snabb montering tack vare enkel instickskonstruktion.

**Last per fält:** vid höjd 2000 mm 1300 kg, vid 2500 mm 1700 kg, vid 3000 mm 2300 kg.

**Beskrivning:****Påbyggnadsmått:**

**Grundhyllställ:** Nominell längd + 60 mm

**Påbyggnadsställ:** Nominell längd + 6 mm

**Totalt ramdjup:** Nominellt djup + 36 mm

**Användningsdata:**

Perfekt för industri, hantverk, handel, förvaltning, arkiv och liknande med optimalt platsutnyttjande.

**leveransinnehåll:**

Grundhyllställ med kryssträvor. En diagonalsträva per påbyggnadsställ.

**OBS!:**

- **Klämfötter ingår i leveransen.**
- **Golv- och väggfästen ingår inte i leveransen.**
- **Passande golvförankring nr 990854.**
- **Kan bara användas på ena sidan på grund av krysstagningen.**
- **Den fria knäcklängden (K) får inte vara större än 600 mm.**

- Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.

## Teknisk beskrivning

Antal profilram	2
Hyllkonstruktion	Grundhyllställ
Djup	536 mm
höjd	2500 mm
Påbyggnadsmått grundställ bredd	810 mm
Bredd	810 mm
Hyllhöjd	2500 mm
antal hyllor	6
Hyllplanets djup	500 mm
hyllställsdjup	500 mm
Hyllplan bredd	750 mm
Maximal fältlast	1800 kg
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	150 kg
Hyllplanets tjocklek	25 mm
Höjdställning i raster	25 mm
Monteringsutförande	Hyllställ
Material	förzinkade
Produktnamnsattribut	Djup 500 mm
Produktslag	Golvhyllställ