



## Mekanisk mutterspräckare, för muttrar: M18-M24



### Beställningsdata

Ordernummer	884850 M18-M24
GTIN	4021176020223
Artikelklass	83U

### Beskrivning

#### Utförande:

Mekanisk mutterspräckare för spräckning av kärvande eller för hårt dragna muttrar (upp till kvalitetsklass 6) utan att skruvbultarna skadas. Enkelt att dra ut mejseln (med härdade skär), fastnar inte.

### Teknisk beskrivning

totallängd utan tryckspindel	125 mm
för muttrar	M18-M24
spännvidd	27 - 36 mm
mejselspetsens bredd	16 mm
Produktslag	Muttersplittrare