

**Grundhyllställ för hyllplan, Djup 500 mm, höjd / hyllplan Bredd: 3000/750mm****Beställningsdata**

Ordernummer	990544 3000/750
GTIN	4004514237804
Artikelklass	96P

**Beskrivning****Utförande:**

T-profilram och hyllplan förzinkade. Kan levereras med en maximal **last** på 250 kg per hyllplan. Hyllplanen inställbara i 25 mm raster. Snabb montering tack vare enkel instickskonstruktion.

**Last per fält:** vid höjd 2000 mm 1300 kg, vid 2500 mm 1700 kg, vid 3000 mm 2300 kg.

**Beskrivning:****Påbyggnadsmått:**

**Grundhyllställ:** Nominell längd + 60 mm

**Påbyggnadsställ:** Nominell längd + 6 mm

**Totalt ramdjup:** Nominellt djup + 36 mm

**Användningsdata:**

Perfekt för industri, hantverk, handel, förvaltning, arkiv och liknande med optimalt platsutnyttjande.

**leveransinnehåll:**

Grundhyllställ med kryssträvor. En diagonalsträva per påbyggnadsställ.

**OBS!:**

- Klämfötter ingår i leveransen.
- Golv- och väggfästen ingår inte i leveransen.
- Passande golvförankring nr 990854.
- Kan bara användas på ena sidan på grund av krysstagningen.
- Den fria knäcklängden (K) får inte vara större än 600 mm.

- Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.

## Teknisk beskrivning

höjd	3000 mm
Antal profilram	2
Påbyggnadsmått grundställ bredd	810 mm
Djup	536 mm
antal hyllor	7
Bredd	810 mm
Hyllhöjd	3000 mm
Hyllkonstruktion	Grundhyllställ
Hyllplanets djup	500 mm
hyllställsdjup	500 mm
Hyllplan bredd	750 mm
Maximal fältlast	1600 kg
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	250 kg
Hyllplanets tjocklek	40 mm
Höjdinställning i raster	25 mm
Monteringsutförande	Hyllställ
Material	förzinkade
Produktnamnsattribut	Djup 500 mm
Produktslag	Golvhyllställ