

## Grundhyllställ för hyllplan, Djup 500 mm, höjd / hyllplan Bredd: 2500/1300mm



### Beställningsdata

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Ordernummer  | 990544 2500/1300 |
| GTIN         | 4004514217899    |
| Artikelklass | 96P              |

### Beskrivning

#### Utförande:

T-profilram och hyllplan förzinkade. Kan levereras med en maximal **last** på 250 kg per hyllplan. Hyllplanen inställbara i 25 mm raster. Snabb montering tack vare enkel instickskonstruktion.

**Last per fält:** vid höjd 2000 mm 1300 kg, vid 2500 mm 1700 kg, vid 3000 mm 2300 kg.

#### Beskrivning:

#### Påbyggnadsmått:

**Grundhyllställ:** Nominell längd + 60 mm

**Påbyggnadsställ:** Nominell längd + 6 mm

**Totalt ramdjup:** Nominellt djup + 36 mm

#### Användningsdata:

Perfekt för industri, hantverk, handel, förvaltning, arkiv och liknande med optimalt platsutnyttjande.

#### leveransinnehåll:

Grundhyllställ med kryssträvor. En diagonalsträva per påbyggnadsställ.

#### OBS!:

- Klämfötter ingår i leveransen.
- Golv- och väggfästen ingår inte i leveransen.
- Passande golvförankring nr 990854.
- Kan bara användas på ena sidan på grund av krysstagningen.

- Den fria knäcklängden (K) får inte vara större än 600 mm.
- Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.

## Teknisk beskrivning

|  |                |
|--|----------------|
| Hyllhöjd   | 2500 mm        |
| Antal profilram  | 2              |
| Påbyggnadsmått grundställ bredd                                | 1360 mm        |
| antal hyllor   | 6              |
| Hyllkonstruktion   | Grundhyllställ |
| Hyllplanets djup   | 500 mm         |
| hyllställsdjup   | 500 mm         |
| Hyllplan bredd   | 1300 mm        |
| Maximal fältlast   | 1800 kg        |
| Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 250 kg         |
| Hyllplanets tjocklek   | 40 mm          |
| Höjdställning i raster   | 25 mm          |
| Monteringsutförande  | Hyllställ      |
| Material   | förzinkade     |
| Produktnamnsattribut   | Djup 500 mm    |
| Produktslag  | Golvhyllställ  |

## Tillbehör

|   |                 |
|---|-----------------|
| Separeringsplatta fast, förzinkad Höjd × djup 210X500 mm      | 990583 210X500  |
| Separeringsplatta fast, förzinkad Höjd × djup 310X500 mm      | 990583 310X500  |
| Separeringsplatta fast, förzinkad Höjd × djup 410X500 mm      | 990583 410X500  |
| Hyllplan, förzinkat, 250 kg bärförmåga bredd×djup 1300X500 mm | 990582 1300X500 |
| Separeringsplatta fast, förzinkad Höjd × djup 510X500 mm      | 990583 510X500  |

Klämfot

990852