

Grundhyllställ för hyllplan, Djup 500 mm, höjd / hyllplan Bredd: 2500/750mm**Beställningsdata**

Ordernummer	990544 2500/750
GTIN	4004514237798
Artikelklass	96P

Beskrivning**Utförande:**

T-profilram och hyllplan förzinkade. Kan levereras med en maximal **last** på 250 kg per hyllplan. Hyllplanen inställbara i 25 mm raster. Snabb montering tack vare enkel instickskonstruktion.

Last per fält: vid höjd 2000 mm 1300 kg, vid 2500 mm 1700 kg, vid 3000 mm 2300 kg.

Beskrivning:**Påbyggnadsmått:**

Grundhyllställ: Nominell längd + 60 mm

Påbyggnadsställ: Nominell längd + 6 mm

Totalt ramdjup: Nominellt djup + 36 mm

Användningsdata:

Perfekt för industri, hantverk, handel, förvaltning, arkiv och liknande med optimalt platsutnyttjande.

leveransinnehåll:

Grundhyllställ med kryssträvor. En diagonalsträva per påbyggnadsställ.

OBS!:

- Klämfötter ingår i leveransen.
- Golv- och väggfästen ingår inte i leveransen.
- Passande golvförankring nr 990854.
- Kan bara användas på ena sidan på grund av krysstagningen.
- Den fria knäcklängden (K) får inte vara större än 600 mm.

- Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.

Teknisk beskrivning

höjd	2500 mm
Påbyggnadsmått grundställ bredd	810 mm
Hyllkonstruktion	Grundhyllställ
antal hyllor	6
Bredd	810 mm
Antal profilram	2
Hyllhöjd	2500 mm
Djup	536 mm
Hyllplanets djup	500 mm
hyllställsdjup	500 mm
Maximal fältlast	1800 kg
Hyllplan bredd	750 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	250 kg
Hyllplanets tjocklek	40 mm
Höjdinställning i raster	25 mm
Monteringsutförande	Hyllställ
Material	förzinkade
Produktnamnsattribut	Djup 500 mm
Produktslag	Golvhyllställ