

**Garant****Bänkskruvstycke Med vridplatta, backbredd: 120mm****Beställningsdata**

Ordernummer	967120 120
GTIN	4045197612564
Artikelklass	91J

**Beskrivning****Utförande:****Helt av stålsänksmide – garanterat okrossbart.****Öppnas framåt.** Med rörspännbackar under de vanliga backarna. Kraftfull CNC-bearbetad precisionsspindel med valsad gänga. Spindel och gejder är skyddade mot smuts. Stort, härdat städyta för riktnings- och stukningsarbeten. Dubbelt justerbar styrning.

Med räfflade, härdade spännbackar (inte utbytbara).

**Fördel:**

- **T-handtag med fallskydd på båda sidorna – inget irriterande buller.**
- **Snabb öppning och stängning tack vare spindel med stor gängstigning.**
- **Utbytbart T-handtag.**
- **Graverad skala visar öppningsvidden.**

**leveransinnehåll:**

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

**OBS!:**

Passande höjdställare, se nr 967520.

**Teknisk beskrivning**

Material	Stål, sänksmitt
Öppningsriktning	öppnas framåt
backbredd	120 mm

utbytbara backar	nej
Produktslag	Bänkskruvstycke

---

## Tillbehör

Vridplatta separat passar till skruvstycke storlek 120	967140 120
Spännsystem med svängbar back backbredd 120 mm	967150 120
Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250
Underläggsplatta för skruvstycke	967330