

**Garant****Jalusi för påbyggnadsställ, Effektivt djup 950 mm, Passar till hyllställ med höjd: 2000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	993316 2000
GTIN	4045197613431
Artikelklass	91W

**Beskrivning****Utförande:**

Elektriskt jalusi. Styrskenor av strängpressad aluminium, jalusiprofiler av valsformad aluminium utan ljusspalter. Styrskenorerna på sidorna har dubbel borsttätning. Elektrisk drivning med radiostyrd motor och momentavstängning. En stänkskyddad enkanals handradiosändare medföljer. Automatiskt stopp genom frånslag vid kontakt med hinder.

**Lackering:**

Ram **alltid** i ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**.

**Teknisk beskrivning**

inbyggnadshöjd	2185 mm
Passar till hyllställ med höjd	2000 mm
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2430
Användningsområde	Hyllställ för tung last

Kontakttyp ingång	F
märkspänning	250 V
Produktnamnsattribut	Effektivt djup 950 mm
Bredd	1375 mm
Djup	105 mm
Produktslag	Jalusi