

Garant**Bänkskruvstycke Med vridplatta, backbredd: 140mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 967120 140 |
| GTIN | 4045197612571 |
| Artikelklass | 91J |

Beskrivning**Utförande:****Helt av stålsänksmide – garanterat okrossbart.****Öppnas framåt.** Med rörspännbackar under de vanliga backarna. Kraftfull CNC-bearbetad precisionsspindel med valsad gänga. Spindel och gejder är skyddade mot smuts. Stort, härdat städyta för riktnings- och stukningsarbeten. Dubbelt justerbar styrning.

Med räfflade, härdade spännbackar (inte utbytbara).

Fördel:

- **T-handtag med fallskydd på båda sidorna – inget irriterande buller.**
- **Snabb öppning och stängning tack vare spindel med stor gängstigning.**
- **Utbytbart T-handtag.**
- **Graverad skala visar öppningsvidden.**

leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

OBS!:

Passande höjdställare, se nr 967520.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------|-----------------|
| Öppningsriktning | öppnas framåt |
| Material | Stål, sänksmitt |
| backbredd | 140 mm |

| | |
|------------------|-----------------|
| utbytbara backar | nej |
| Produktslag | Bänkskruvstycke |

Tillbehör

| | |
|---|----------------|
| Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250 | 967328 300X250 |
| Underläggsplatta för skruvstycke | 967330 |
| Vridplatta separat passar till skruvstycke storlek 140 | 967140 140 |
| Spännsystem med svängbar back backbredd 140 mm | 967150 140 |