

Garant**Jalusi för grundhyllställ, Effektivt djup 1350 mm, Passar till hyllställ med höjd: 2000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	993310 2000
GTIN	4045197611772
Artikelklass	91W

Beskrivning**Utförande:**

Elektriskt jalusi. Styrskenor av strängpressad aluminium, jalusiprofiler av valsformad aluminium utan ljusspalter. Styrskenorerna på sidorna har dubbel borsttätning. Elektrisk drivning med radiostyrd motor och momentavstängning. En stänkskyddad enkanals handradiosändare medföljer. Automatiskt stopp genom frånslag vid kontakt med hinder.

Lackering:

Ram **alltid** i ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**.

Teknisk beskrivning

inbyggnadshöjd	2185 mm
Passar till hyllställ med höjd	2000 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2430
Antal ingående batterier	1
Användningsområde	Specialhyllställ

Kontakttyp ingång	F
märkspänning	250 V
Produktnamnsattribut	Effektivt djup 1350 mm
Bredd	1075 mm
Djup	105 mm
Produktslag	Jalusi