

Garant

Jalusi för påbyggnadsställ, Effektivt djup 1350 mm, Passar till hyllställ med höjd: 2000mm

**Beställningsdata**

Ordernummer	993312 2000
GTIN	4045197611796
Artikelklass	91W

Beskrivning**Utförande:**

Elektriskt jalusi. Styrskenor av strängpressad aluminium, jalusiprofiler av valsformad aluminium utan ljusspalter. Styrskenorerna på sidorna har dubbel borsttätning. Elektrisk drivning med radiostyrd motor och momentavstängning. En stänkskyddad enkanals handradiosändare medföljer. Automatiskt stopp genom frånslag vid kontakt med hinder.

Lackering:

Ram **alltid** i ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**.

Teknisk beskrivning

Passar till hyllställ med höjd	2000 mm
inbyggnadshöjd	2185 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2430
Antal ingående batterier	1
Användningsområde	Specialhyllställ

märkspänning	250 V
Kontakttyp ingång	F
Produktnamnsattribut	Effektivt djup 1350 mm
Bredd	975 mm
Djup	105 mm
Produktslag	Jalusi