



Midjejacka Highline, kornblå / marin, Konfektionsstorlek DE: 44



Beställningsdata

Ordernummer	091311 44
GTIN	4030913065489
Artikelklass	06I

Beskrivning

Utförande:

Fräsch och modern trefärgad kollektion **Highline** av en högklassig tygkvalitet som inte kliar eller krymper. Kontrastfärg av mycket slitstarkt canvastyg. Slitstark tack vare tredubbel söm på alla belastade ställen. Många praktiska detaljer, t.ex. mobil- och måttstocks fickor samt justerbart midjemått.

Midjejacka med töjningsveck i ryggen och resår i midjan för optimal komfort.

- **Två bröstfickor med lock och kardborrlås.**
- **Täckt blixtlås fram.**
- **Mobilficka på vänster ärm.**
- **Två utanpåliggande sidofickor.**
- **Justerbar manschett med kardborrlås.**

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med $\varnothing < 12$ mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

OBS!:

Storleken som anges i butiken motsvarar konfektionsstorlek DE (Tyskland). Motsvarande storlekar i ditt land står i storlekstabellen resp. tekniska data.

Levereras i fler färger på begäran.

Midjejacka i färgkombination **skiffer / svart** under nr 091312.

Storlekstabell med internationella konfektionsstorlekar finns i vår infodel i slutet av katalogen.

Tvättning: 60 °C kulörtvätt

Teknisk beskrivning

Sidofickor	monterad
dold låslist	ja
Antal sidofickor	2
Knäppe för jacka	Blixtlås
Placering mobilficka	på den vänstra ärmen
Antal bröstfickor med lock och kardborrlås	2
Töjningsveck i ryggen	ja
Storlek FR	40
Ärmslut	justerbar manschett med kardborrlås
Konfektionsstorlek DE	44
Midjeband	resår i midjan
Serie	Highline
Specialtjänst	Textilberedning
Kön	Herr
Tygsammansättning	35% bomull
Tygsammansättning	65 % polyester
Materialvikt / vävtäthet	285 g/m ²
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
Kläder standard	UV-standard 801
Tvättning	60 °C kulörtvätt
Färg	kornblå / marin
Produktslag	Arbetsjacka