

BROCKHAUS | HEUER

Bänkskruvstycke "Heuer-Front" med vridplatta och utbytbara backar, backbredd: 120mm



Beställningsdata

Ordernummer	967380 120
GTIN	2050002047761
Artikelklass	93Q

Beskrivning

Utförande:

Helt av sänksmitt stål - garanterat oförstörbart.

Öppnas framåt. Med fastsmidda rörspännbackar under de normala backarna. Kraftig spindel med **tvåläges trapetsgänga** för snabb öppning och stängning av backarna. Förzinkad spindelnyckel med nitade låsringar av stål. Spindel och gejder är skyddade mot smuts. Justerbar, dubbelsidig prisma.

Med förstärkt stöd för rikttnings- och stukningsarbeten.

Infällda, ythärdade spännbackar. En sida **räfflad**, en sida **slät**. Vändbara och utbytbara.

Vridplatta 360° steglöst vridbar och kan låsas säkert i alla positioner.

leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsskivan.

Lackering:

Hammarlackerad blå, **pulverbelagd**.

Teknisk beskrivning

Material	Stål, sänksmitt
Öppningsriktning	öppnas framåt
backbredd	120 mm
Serie	Heuer Front

utbytbara backar	ja
Produktslag	Bänkskruvstycke

Tillbehör

Magnetiska skyddsbackar, parAluminium/fiberyta, släta backbredd 120 mm	967724 120
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, prismatiska backbredd 120 mm	967723 120
Skyddsbackar av lättmetall, par, med låsfjädrar backbredd 120 mm	967711 120
Reservbackar, par, med skruvar för "Heuer Front" backbredd 120 mm	967405 120
Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250
Underläggsplatta för skruvstycke	967330
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, profilerad backbredd 120 mm	967722 120