

HOLEX**Bänkskruvstycke med utbytbara backar, backbredd: 140mm****Beställningsdata**

Ordernummer	967430 140
GTIN	4045197694409
Artikelklass	92H

Beskrivning**Utförande:****Helt av stål – garanterat oförstörbara. Öppnas framåt.**

Med fastsmidda rörspännbackar under de normala backarna.

Spindel med trapetsgänga, dold och skyddad mot smuts. Dubbel prismatisk styrning med justeringsmöjlighet.

Med städ för mindre riktungs- och stukningsarbeten.

Med räfflade, härdade spännbackar (utbytbara).

leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

OBS!:

Passande höjdställare, se nr 967540.

Teknisk beskrivning

spännvidd	180 mm
spänn djup	90 mm
Öppningsriktning	öppnas framåt
vikt	16 kg
Material	Stål, sänksmitt
rörspännbackar för rör med ytter-Ø	20 - 80 mm
backbredd	140 mm

utbytbara backar	ja
Produktslag	Bänkskruvstycke

Tillbehör

Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, profilerad backbredd 140 mm	967722 140
Höjdställare för skruvstycken nr 967350/7360/7420/7430 passar till skruvstycke storlek 140	967540 140
Reservbackar, par med skruvar för nr 967430 backbredd 140 mm	967440 140
Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250
Skyddsbackar av lättmetall, par, med låsfjädrar backbredd 140 mm	967711 140
Underläggsplatta för skruvstycke	967330
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, prismatiska backbredd 140 mm	967723 140
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium/fiberyta, släta backbredd 140 mm	967724 140