

BROCKHAUS | HEUER

Bänkskruvstycke "Heuer-Front" med vridplatta, backbredd: 120mm**Beställningsdata**

Ordernummer	967370 120
GTIN	2050002047723
Artikelklass	93Q

Beskrivning**Utförande:****Helt av sänksmitt stål - garanterat oförstörbart.****Öppnas framåt.** Med fastsmidda rörspännbackar under de normala backarna. Kraftig spindel med **tvåläges trapetsgänga** för snabb öppning och stängning av backarna. Förzinkad spindelnyckel med nitade låsringar av stål. Spindel och gejder är skyddade mot smuts. Justerbar, dubbelsidig prisma.

Med förstärkt stöd för riktnings- och stukningsarbeten.

Räfflade, noggrant ythärdade spännbackar, ej utbytbara.

Vridplatta 360° steglöst vridbar och kan låsas säkert i alla positioner.

leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsskivan.

Lackering:Hammarlackerad blå, **pulverbelagd**.**Teknisk beskrivning**

Öppningsriktning	öppnas framåt
Material	Stål, sänksmitt
backbredd	120 mm
Serie	Heuer Front

utbytbara backar	nej
Produktslag	Bänkskruvstycke

Tillbehör

Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, profilerad backbredd 120 mm	967722 120
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium/fiberyta, släta backbredd 120 mm	967724 120
Skyddsbackar av lättmetall, par, med låsfjädrar backbredd 120 mm	967711 120
Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, prismatiska backbredd 120 mm	967723 120
Underläggsplatta för skruvstycke	967330