

Garant**Verktgskassetter för perforerad panel, för verktgsskaft: VDI20****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 970670 VDI20 |
| GTIN | 4045197518941 |
| Artikelklass | 91L |

Beskrivning**OBS: Färgval möjligt****Utförande:**

Av stålplåt med GARANT verktgshållare av plast.

Passar till :

För upphängning i perforerade paneler □ 9×9 mm i 37 mm raster.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 125 mm

Bredd: 475 mm

Djup: 200 mm

antal verktgshållare: 18

axelavstånd (A): 52 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|--------|
| Djup | 200 mm |
| för verktgsskaft | VDI 20 |
| höjd | 125 mm |
| axelavstånd (A) | 52 mm |
| antal verktgshållare | 18 |

| | |
|-------------------|---|
| Bredd | 475 mm |
| Användningsområde | CNC-hyllställ |
| Materialtjocklek | 1,5 mm |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktslag | Verktögsbalkar |

Tillbehör

| | |
|----------------------|--------------|
| Plasthylsa Typ VDI20 | 947390 VDI20 |
|----------------------|--------------|