

Garant**Tool-UNIT Verkygskassetter, för verktygsskaft: HSK63****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 971000 HSK63 |
| GTIN | 4045197490285 |
| Artikelklass | 91Q |

Beskrivning**Utförande:**

Verkygskassetten är tillverkad av förslutbar polypropen med hållare för verktygsskaft. Verkygskassetten kan användas som separat enhet för transport och förvaring men lämpar sig även väl som flexibel komponent i transportvagn, CNC-skåp, CNC-hyllställ och UNIT-bärskena.

Användningsdata:

För upphängning i bärskena, profilskena för transportvagn, CNC-skåp och Multifix-skena.

höjd: 130 mm

Bredd: 240 mm

Djup: 148 mm

antal verktygshållare: 3

axelavstånd (A): 70 mm

lyftförmåga: 20 kg

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------|-----------------|
| axelavstånd (A) | 70 mm |
| Material | polypropen (PP) |
| Djup | 148 mm |
| antal verktygshållare | 3 |

| | |
|-------------------|----------------|
| Bredd | 240 mm |
| lyftförmåga | 20 kg |
| höjd | 130 mm |
| för verktygsskaft | HSK 63 |
| Produktslag | CNC-balksystem |