

Grundhyllställ för hyllplan, Djup 800 mm, höjd / hyllplan Bredd: 3000/750mm**Beställningsdata**

Ordernummer	990552 3000/750
GTIN	4004514237927
Artikelklass	96P

Beskrivning**Utförande:**

T-profilram och hyllplan förzinkade. Kan levereras med en maximal **last** på 250 kg per hyllplan. Hyllplanen inställbara i 25 mm raster. Snabb montering tack vare enkel instickskonstruktion.

Last per fält: vid höjd 2000 mm 1300 kg, vid 2500 mm 1700 kg, vid 3000 mm 2300 kg.

Beskrivning:**Påbyggnadsmått:**

Grundhyllställ: Nominell längd + 60 mm

Påbyggnadsställ: Nominell längd + 6 mm

Totalt ramdjup: Nominellt djup + 36 mm

Användningsdata:

Perfekt för industri, hantverk, handel, förvaltning, arkiv och liknande med optimalt platsutnyttjande.

leveransinnehåll:

Grundhyllställ med kryssträvor. En diagonalsträva per påbyggnadsställ.

OBS!:

- **Klämfötter ingår i leveransen.**
- **Golv- och väggfästen ingår inte i leveransen.**
- **Passande golvförankring nr 990854.**
- **Kan bara användas på ena sidan på grund av krysstagningen.**
- **Den fria knäcklängden (K) får inte vara större än 600 mm.**

- Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.

Teknisk beskrivning

Djup	836 mm
Hyllhöjd	3000 mm
Bredd	810 mm
Hyllkonstruktion	Grundhyllställ
höjd	3000 mm
antal hyllor	7
Antal profilram	2
Påbyggnadsmått grundställ bredd	810 mm
Hyllplanets djup	800 mm
hyllställsdjup	800 mm
Hyllplan bredd	750 mm
Maximal fältlast	1600 kg
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	250 kg
Hyllplanets tjocklek	40 mm
Höjdinställning i raster	25 mm
Monteringsutförande	Hyllställ
Material	förzinkade
Produktnamnsattribut	Djup 800 mm
Produktslag	Golvhyllställ