

Påbyggnadsställ för hyllplan, Djup 800 mm, höjd / hyllplan Bredd: 3000/750mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 990554 3000/750 |
| GTIN | 4004514237958 |
| Artikelklass | 96P |

Beskrivning

Utförande:

T-profilram och hyllplan förzinkade. Kan levereras med en maximal **last** på 250 kg per hyllplan. Hyllplanen inställbara i 25 mm raster. Snabb montering tack vare enkel instickskonstruktion.

Last per fält: vid höjd 2000 mm 1300 kg, vid 2500 mm 1700 kg, vid 3000 mm 2300 kg.

Beskrivning:

Påbyggnadsmått:

Grundhyllställ: Nominell längd + 60 mm

Påbyggnadsställ: Nominell längd + 6 mm

Totalt ramdjup: Nominellt djup + 36 mm

Användningsdata:

Perfekt för industri, hantverk, handel, förvaltning, arkiv och liknande med optimalt platsutnyttjande.

leveransinnehåll:

Grundhyllställ med kryssträvor. En diagonalsträva per påbyggnadsställ.

OBS!:

- Klämfötter ingår i leveransen.
- Golv- och väggfästen ingår inte i leveransen.
- Passande golvförankring nr 990854.
- Kan bara användas på ena sidan på grund av krysstagningen.

- Den fria knäcklängden (K) får inte vara större än 600 mm.
- Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|-----------------|
| Bredd | 756 mm |
| antal hyllor | 7 |
| Hyllkonstruktion | Påbyggnadsställ |
| Hyllhöjd | 3000 mm |
| Antal profilram | 1 |
| höjd | 3000 mm |
| Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd | 756 mm |
| Djup | 836 mm |
| Hyllplanets djup | 800 mm |
| hyllställsdjup | 800 mm |
| Hyllplan bredd | 750 mm |
| Maximal fältlast | 1600 kg |
| Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 250 kg |
| Hyllplanets tjocklek | 40 mm |
| Höjdinställning i raster | 25 mm |
| Monteringsutförande | Hyllställ |
| Material | förzinkade |
| Produktnamnsattribut | Djup 800 mm |
| Produktslag | Golvhyllställ |