

## Grundhyllställ för lutande hyllplan, bredd 1000 mm, Djup: 500mm



### Beställningsdata

Ordernummer	990600 500
GTIN	4004514249197
Artikelklass	96P

### Beskrivning

#### Utförande:

Påbyggnadsmått grundställ: 1060 mm.

De horisontella delningsstyrningarna kan ställas in i steg om 50 mm. Den främre längsregeln har höjts med 15 mm, vilket förhindrar att varorna faller ut.

#### Beskrivning:

##### Påbyggnadsmått:

**Grundhyllställ:** Nominell längd + 60 mm

**Påbyggnadsställ:** Nominell längd + 6 mm

**Totalt ramdjup:** Nominellt djup + 36 mm

##### Användningsdata:

Förvaring av plastbehållare, plocklådor, kartonger med mera. Perfekt för lager av typen First in-First Out.

##### leveransinnehåll:

7 hyllställ med sneda hyllplan med vardera 5 delningsstyrningar, 2 längsreglar, 2 sidostyrningar samt 1 rak täckande botten, inklusive klämfötter.

##### OBS!:

- **Golv- och väggfästen ingår inte i leveransen.**
- **Passande golvförankring nr 990854.**
- **Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.**

## Teknisk beskrivning

höjd	2000 mm
Kundmontering	ja
Påbyggnadsmått grundställ bredd	1060 mm
Djup	536 mm
antal hyllor	7
Bredd	1060 mm
hyllställsdjup	500 mm
Hyllställsbredd	1000 mm
Hyllhöjd	2000 mm
Maximal fältlast	1300 kg
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	150 kg
Hyllplanets tjocklek	25 mm
Höjdställning i raster	25 mm
Monteringsutförande	Hyllställ
Material	förzinkade
Produktnamnsattribut	bredd 1000 mm
Produktslag	Hyllställ med sneda hyllplan

## Tillbehör

Snett hyllplan, förzinkat 1000 mm fackbredd Djup 500 mm	990610 500
Klämfot	990852