



Säkerhetsskåp Q-Pegasus typ 90, Bredd: 900mm



Beställningsdata

Ordernummer	981015 900
GTIN	2050001709738
Artikelklass	96G

Beskrivning

Utförande:

Skåpstomme av stålplåt med integrerat dörrspärssystem, invändigt med kemikaliebeständig yta.

- **Hyllor kan monteras i 32 mm raster.**
- **Bottenuppsamlingstråg (enligt StawaR).**
- **Med frånluftsanslutning (nominell bredd 75).**
- **Inklusive dörrspärssystem.**
- **Kan låsas med profilhalvcylinder och integreras i fastighetens låssystem. Inte kompatibelt med Hoffmann låssystem.**
- **Med 4 justeringsdon för utjämning av ojämnheter i golvet.**

Med **AGT** (asynkront kopplad dörrdrivning), **TSA** (dörrstängningsautomatik). Optisk och akustisk varningssignal innan dörren stängs automatiskt. 2 dörrar

Användningsdata:

Föreskriftsenlig förvaring av brandfarliga ämnen i arbetslokaler.

Norm:

DIN EN 14470-1, Typgepruft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

leveransinnehåll:

Skåp med 3 hyllplan, insats av perforerad plåt och uppsamlingstråg i botten, plastbelagda. Med sockelplåt och 1 servicehäfte.

Lackering:

Skåpstomme i antracitgrå RAL 7016, dörrar i **signalblå RAL 5005**.

OBS!:

Med jämna mellanrum (årligen) ska säkerhetsskåpen underhållas och kontrolleras med avseende på funktion av en behörig inspektör.

Teknisk beskrivning

antal hyllor	3
antal uppsamlingstråg	1
effektiv höjd	1647 mm
volym uppsamlingstråg	23 l
hyllplanets bärförmåga	75 kg
vikt	368 kg
Djup	615 mm
Bredd	893 mm
antal insatser av perforerad plåt	1
effektivt djup	522 mm
invändig bredd	750 mm
höjd	1953 mm
Höjdställning i raster	32 mm
Färgval	Stomme RAL 7016, fronter RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, ...
Brandmotstånd	90 min
Produktslag	Säkerhetsskåp