

## Uppsamlingsstråg för 200-litersfat förzinkat, rullbart, Antal fat×fatvolym (l): 2X200



### Beställningsdata

Ordernummer	981260 2X200
GTIN	2050002050594
Artikelklass	96U

### Beskrivning

#### Utförande:

Med vardera 2 svängbara och fasta hjul av polyamid (Ø 180 mm). 1 svängbart hjul med broms. Med skjuthandtag och förzinkat galler. **Med låsbandsanordning.** Varmförzinkad enligt EN ISO 1461.

#### Användningsdata:

För säker intern transport av 200-litersfat. För **antändbara vätskor i GHS-kategori 1-3** samt **vattenskadande vätskor i GHS-kategori 1-4.**

#### Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### OBS!:

Fatställ och rullstöd för 200-litersfat hittar du under nr 981480 – 981485.

Förvaring: Förvaring vattenriskklass 1-3

uppsamlingsvolym: 211 l

frigång: 515 mm

Bredd: 1200 mm

Djup: 800 mm

lagerkapacitet fat 200 liter: 2

Ytlast: 1000 kg/m<sup>2</sup>

## Teknisk beskrivning

vikt	85 kg
Djup	800 mm
Antal fat	2
Fatvolym	200 l
Bredd	1200 mm
lagerkapacitet fat 200 liter	2
uppsamlingsvolym	211 l
låsbandsanordning	1× för 2 fat
frigång	515 mm
Ytlast	1000 kg/m <sup>2</sup>
Materialtjocklek	3 mm
Material	föorzinkade
Förvaring	Förvaring av frätande ämnen tillåten
Förvaring	Förvaring av antändbara ämnen förbjuden
Förvaring	Förvaring av miljöfarliga ämnen
Förvaring	Förvaring vattenriskklass 1-3
Produktslag	Uppsamlingstråg