

Uppsamlingsstråg för 200-litersfat lackerat, rullbart, Antal fat×fatvolym (l): 1X200



Beställningsdata

Ordernummer	981265 1X200
GTIN	2050002050754
Artikelklass	96U

Beskrivning

OBS: Färgval möjligt

Utförande:

Med vardera 2 svängbara och fasta hjul av polyamid (Ø 180 mm). 1 svängbart hjul med broms. Med skjuthandtag och förzinkat galler. **Med låsbandsanordning.**

Lackerad.

Användningsdata:

För säker intern transport av 200-litersfat. För **antändbara vätskor i GHS-kategori 1-3** samt **miljöfarliga vätskor i GHS-kategori 1-4**.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Lackering:

Standardlackering ljusblå RAL 5012.

OBS!:

Fatställ och rullstöd för 200-litersfat hittar du under nr 981480 till 981485.

Förvaring: Förvaring av frätande ämnen tillåten

uppsamlingsvolym: 203 l

frigång: 610 mm

Bredd: 800 mm

Djup: 800 mm
lagerkapacitet fat 200 liter: 1
Ytlast: 1000 kg/m²

Teknisk beskrivning

Djup	800 mm
låsbandsanordning	1× för 1 fat
vikt	71 kg
Fatvolym	200 l
lagerkapacitet fat 200 liter	1
Antal fat	1
uppsamlingsvolym	203 l
Bredd	800 mm
frigång	610 mm
Ytlast	1000 kg/m ²
Materialtjocklek	3 mm
Färgval	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Förvaring	Förvaring av miljöfarliga ämnen
Förvaring	Förvaring vattenriskklass 1-3
Förvaring	Förvaring av antändningsbara ämnen tillåtet
Förvaring	Förvaring av frätande ämnen tillåten
Produktslag	Uppsamlingsstråg