

Uppsamlingsstråg för 1000-l-IBC förzinkade, Antal IBC×IBC Innehåll (l): 2X1000



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 981300 2X1000 |
| GTIN | 4052462000599 |
| Artikelklass | 96U |

Beskrivning

Utförande:

Av 3 mm stålplåt. Frigång 100 mm.

Med förzinkat galler.

Varmförzinkad enligt EN ISO 1461.

Användningsdata:

För säker lagring av behållare av typ **IBC** (Intermediate Bulk-Container) och **KTC** (Kubisk Tank-Container). **För antändbara vätskor** i GHS-kategori 1 – 3 samt **vattenskadande vätskor** i GHS-kategori 1 – 4.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Förvaring: Förvaring vattenriskklass 1-3

uppsamlingsvolym: 1000 l

höjd: 435 mm

Bredd: 2650 mm

Djup: 1300 mm

lagerkapacitet IBC/KTC: 2

Ytlast: 1000 kg/m²

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------|---------|
| Bredd | 2650 mm |
| uppsamlingsvolym | 1000 l |
| vikt förzinkat | 239 kg |
| Antal IBC | 2 |

| | |
|------------------------|---|
| vikt lackerat | 226 kg |
| höjd | 435 mm |
| Djup | 1300 mm |
| lagerkapacitet IBC/KTC | 2 |
| Ytlast | 1000 kg/m ² |
| Materialtjocklek | 3 mm |
| Material | förzinkade |
| Förvaring | Förvaring av miljöfarliga ämnen |
| Förvaring | Förvaring av frätande ämnen tillåten |
| Förvaring | Förvaring av antändbara ämnen förbjuden |
| Förvaring | Förvaring vattenriskklass 1-3 |
| Produktslag | Uppsamlingsstråg |