

Ansell**Värmeskyddshandske, par ActivArm[®] 42-474, Handskstorlek: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	094620 10
GTIN	10076490439115
Artikelklass	04P

Beskrivning**Utförande:**

Crusader Flex[®] 42-474. Extremt motståndskraftig **värmeskyddshandske** av polyester med svettabsorberande filtinnerfoder. **Förhöjd greppsäkerhet** på oljiga ytor tack vare nitrilbeläggningen. Maskintvättbar. Kortvarig hantering av heta föremål upp till **180 °C (kontaktvärme).**

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

EN 388 Punkteringshållfasthet	1
Fingertoppskänsla	Saknas
Oljegrepp	God
Fodermaterial	nylon
Andningsförmåga	Måttlig
DMF-fri	nej

silikonfri	nej
EN 388 Slitstyrka	2
Köldskydd	Saknas
Värmeskydd	Mycket god
EN 388 Skärhållfasthet	2
EN 388 Rivhållfasthet	4
Våtgrepp	Saknas
Material beläggning	Nitril
Passform	God
Handskstorlek	10
Handskslag	Värmeskyddshandskar
Skyddskategori	Kategori III
Handskegenskap	Flamresistens nivå X
Handskegenskap	Livsmedelscertifierad
Handskegenskap	Silikonfri
EN 388	2241B
EN 407	X2XXXX
Kontaktvärme upp till	250 °C
Hållarmaterial	Polyester-nylon bomull
Beläggning	Nitril
Beläggningvariant	Full beläggning
Färg	vit
Material	Nitril
Användningsdata	Flergångs
Längd	330 mm
Innehåll	12
Tvättning	40 °C kulörtvätt
användningsområde	Heavy Duty
Värmeskydd upp till	180 °C

Skärskyddsklass	B
Norm	EN 407
vikt	74,6 g
Produktslag	Värmeskyddshandskar