

Uppsamlingsstråg för 1000-l-IBC lackerad, Antal IBC×IBC Innehåll (l): 1X1000



Beställningsdata

Ordernummer	981310 1X1000
GTIN	2050001937612
Artikelklass	96U

Beskrivning

Utförande:

Av 3 mm stålplåt. Frigång 100 mm.

Med förzinkat galler.

Användningsdata:

För säker lagring av behållare av typ **IBC** (Intermediate Bulk-Container) och **KTC** (Kubisk Tank-Container). **För antändbara vätskor** i GHS-kategori 1 – 3 samt **vattenskadande vätskor** i GHS-kategori 1 – 4.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Lackering:

Standardlackering ljusblå RAL 5012.

Teknisk beskrivning

uppsamlingsvolym	1000 l
lagerkapacitet IBC/KTC	1
Djup	1460 mm

vikt lackerat	180 kg
höjd	630 mm
Bredd	1460 mm
vikt förzinkat	194 kg
Ytlast	1000 kg/m ²
Materialtjocklek	3 mm
Färgval	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Förvaring	Förvaring av antändbara ämnen förbjuden
Förvaring	Förvaring av antändningsbara ämnen tillåtet
Förvaring	Förvaring av miljöfarliga ämnen
Förvaring	Förvaring vattenriskklass 1-3
Produktslag	Uppsamlingstråg