



Uppsamlingsstråg för 1000-l-IBC utan uppställningsyta, Antal IBC×IBC Innehåll (l): 2X1000



Beställningsdata

Ordernummer	981440 2X1000
GTIN	4250101106767
Artikelklass	96V

Beskrivning

Utförande:

Av polyeten (PE) – lätt, vädertåligt, robust.

Användningsdata:

För säker lagring av behållare av typ **IBC** (Intermediate Bulk-Container) och **KTC** (Kubisk Tank-Container). **För förvaring av vattenskadande vätskor i GHS-kategori 1–4.** Extra **beständig mot syror, baser** och oljor. Beroende på egenvikten hos IBC/KTC-behållaren lämplig för vätskor med en maximal densitet på 1800 kg/m³.

Förvaring av brännbara ämnen är inte tillåten (gäller i Tyskland).

Norm:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Förvaring: Förvaring av frätande ämnen tillåten

uppsamlingsvolym: 1000 l

höjd: 720 mm

Bredd: 2280 mm

Djup: 1430 mm

Bärförmåga per hyllplats: 2000 kg

vikt: 141 kg

Teknisk beskrivning

uppsamlingsvolym	1000 l
IBC innehåll	1000 l
Djup	1430 mm
höjd	720 mm
Bredd	2280 mm
Bärförmåga per hyllplats	2000 kg
vikt	141 kg
Förvaring	Förvaring vattenriskklass 1-3
Förvaring	Förvaring av miljöfarliga ämnen
Förvaring	Förvaring av antändbara ämnen förbjuden
Förvaring	Förvaring av frätande ämnen tillåten
Produktslag	Uppsamlingsstråg