

Brett grundhyllställ, Djup 926 mm, höjd / hyllplans-Bredd: 1981/1841mm**Beställningsdata**

Ordernummer	990875 1981/1841
GTIN	4004514224552
Artikelklass	96P

Beskrivning**Utförande:**

Med 16 mm spånskivor. Hyllplan justerbara i 38 mm raster. Snabb montering helt med instick utan skruvar genom nyckelhål i profilen. Största **fackbelastning:** upp till 720 kg, största **fältbelastning:** upp till 3200 kg.

Beskrivning:**Påbyggnadsmått:**

Grundhyllställ: Nominellt mått = yttermått mm

Totalt ramdjup: Nominellt mått = yttermått mm

Användningsdata:

Lagring av skrymmande föremål och gods med stor volym. Lagergodset kan lastas på och ur på båda sidor. Mycket enkel hantering och montering.

Lackering:

Stativ liknande RAL 5017 trafikblå, balkar liknande RAL 2004 orange, **pulverbelagda.**

OBS!:

- **Levereras endast som grundställ, inte som påbyggnadsställ. Vid behov kan två eller fler grundställ sammankopplas till en hyllställsrad med förbindningar (ingår i leveransomfånget).**
- **Den fria knäcklängden (K) får inte uppgå till mer än 100 mm. Den tillåtna fältlasten måste minska med andelen för denna hylltjocklek.**
- **Golv- och väggfäste ingår inte i leveransen.**
- **Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.**

Teknisk beskrivning

Fackbredd = yttermått	1841 mm
Hyllplan bredd	1841 mm
Material lagernivå	Spånskiva
Hyllkonstruktion	Grundhyllställ
Hyllplanets djup	926 mm
Antal lagernivåer spånskiva	4
Last per hyllplan	720 kg
Kundmontering	ja
höjd	1981 mm
Bredd	1841 mm
Djup	926 mm
hyllställsdjup	926 mm
Hyllställsbredd	1841 mm
Hyllhöjd	1981 mm
plattans tjocklek	16 mm
Höjdinställning i raster	38 mm
Monteringsutförande	Hyllställ
Färgval	RAL 5010, 2004
Produktnamnsattribut	Djup 926 mm
Produktslag	Brett hyllställ