

**Brett grundhyllställ, Djup 621 mm, höjd / hyllplans-Bredd: 3048/2146mm****Beställningsdata**

Ordernummer	990865 3048/2146
GTIN	4004514224897
Artikelklass	96P

**Beskrivning****Utförande:**

Med 16 mm spånskivor. Hyllplan justerbara i 38 mm raster. Snabb montering helt med instick utan skruvar genom nyckelhål i profilen. Största **fackbelastning:** upp till 720 kg, största **fältbelastning:** upp till 3200 kg.

**Beskrivning:****Påbyggnadsmått:**

**Grundhyllställ:** Nominellt mått = yttermått mm

**Totalt ramdjup:** Nominellt mått = yttermått mm

**Användningsdata:**

Lagring av skrymmande föremål och gods med stor volym. Lagergodset kan lastas på och ur på båda sidor. Mycket enkel hantering och montering.

**Lackering:**

Stativ liknande RAL 5017 trafikblå, balkar liknande RAL 2004 orange, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

- **Levereras endast som grundställ, inte som påbyggnadsställ. Vid behov kan två eller fler grundställ sammankopplas till en hyllställsrad med förbindningar (ingår i leveransomfånget).**
- **Den fria knäcklängden (K) får inte uppgå till mer än 100 mm. Den tillåtna fältlasten måste minska med andelen för denna hylltjocklek.**
- **Golv- och väggfäste ingår inte i leveransen.**
- **Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.**

**Teknisk beskrivning**

Material lagernivå	Spånskiva
Hyllplanets djup	621 mm
Bredd	2146 mm
Kundmontering	ja
Hyllplan bredd	2146 mm
Hyllkonstruktion	Grundhyllställ
Antal lagernivåer spånskiva	4
Last per hyllplan	577 kg
Fackbredd = yttermått	2146 mm
höjd	3048 mm
Djup	621 mm
hyllställsdjup	621 mm
Hyllställsbredd	2146 mm
Hyllhöjd	3048 mm
plattans tjocklek	16 mm
Höjdinställning i raster	38 mm
Monteringsutförande	Hyllställ
Färgval	RAL 5010, 2004
Produktnamnsattribut	Djup 621 mm
Produktslag	Brett hyllställ