

Brett grundhyllställ, Djup 469 mm, höjd / hyllplans-Bredd: 3048/1536mm**Beställningsdata**

Ordernummer	990860 3048/1536
GTIN	4004514224804
Artikelklass	96P

Beskrivning**Utförande:**

Med 16 mm spånskivor. Hyllplan justerbara i 38 mm raster. Snabb montering helt med instick utan skruvar genom nyckelhål i profilen. Största **fackbelastning:** upp till 720 kg, största **fältbelastning:** upp till 3200 kg.

Beskrivning:**Påbyggnadsmått:**

Grundhyllställ: Nominellt mått = yttermått mm

Totalt ramdjup: Nominellt mått = yttermått mm

Användningsdata:

Lagring av skrymmande föremål och gods med stor volym. Lagergodset kan lastas på och ur på båda sidor. Mycket enkel hantering och montering.

Lackering:

Stativ liknande RAL 5017 trafikblå, balkar liknande RAL 2004 orange, **pulverbelagda.**

OBS!:

- **Levereras endast som grundställ, inte som påbyggnadsställ. Vid behov kan två eller fler grundställ sammankopplas till en hyllställsrad med förbindningar (ingår i leveransomfånget).**
- **Den fria knäcklängden (K) får inte uppgå till mer än 100 mm. Den tillåtna fältlasten måste minska med andelen för denna hylltjocklek.**
- **Golv- och väggfäste ingår inte i leveransen.**
- **Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.**

Teknisk beskrivning

Hyllplanets djup	469 mm
Fackbredd = yttermått	1536 mm
Antal lagernivåer spånskiva	4
Kundmontering	ja
Hyllkonstruktion	Grundhyllställ
Hyllplan bredd	1536 mm
Last per hyllplan	640 kg
Bredd	1536 mm
höjd	3048 mm
Material lagernivå	Spånskiva
Djup	469 mm
hyllställsdjup	469 mm
Hyllställsbredd	1536 mm
Hyllhöjd	3048 mm
plattans tjocklek	16 mm
Höjdinställning i raster	38 mm
Monteringsutförande	Hyllställ
Färgval	RAL 5010, 2004
Produktnamnsattribut	Djup 469 mm
Produktslag	Brett hyllställ