

**Brett grundhyllställ, Djup 773 mm, höjd / hyllplans-Bredd: 3048/2146mm****Beställningsdata**

Ordernummer	990870 3048/2146
GTIN	4004514224903
Artikelklass	96P

**Beskrivning****Utförande:**

Med 16 mm spånskivor. Hyllplan justerbara i 38 mm raster. Snabb montering helt med instick utan skruvar genom nyckelhål i profilen. Största **fackbelastning**: upp till 720 kg, största **fältbelastning**: upp till 3200 kg.

**Beskrivning:****Påbyggnadsmått:**

**Grundhyllställ:** Nominellt mått = yttermått mm

**Totalt ramdjup:** Nominellt mått = yttermått mm

**Användningsdata:**

Lagring av skrymmande föremål och gods med stor volym. Lagergodset kan lastas på och ur på båda sidor. Mycket enkel hantering och montering.

**Lackering:**

Stativ liknande RAL 5017 trafikblå, balkar liknande RAL 2004 orange, **pulverbelagda**.

**OBS!:**

- **Levereras endast som grundställ, inte som påbyggnadsställ. Vid behov kan två eller fler grundställ sammankopplas till en hyllställsrad med förbindningar (ingår i leveransomfånget).**
- **Den fria knäcklängden (K) får inte uppgå till mer än 100 mm. Den tillåtna fältlasten måste minska med andelen för denna hylltjocklek.**
- **Golv- och väggfäste ingår inte i leveransen.**
- **Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.**

**Teknisk beskrivning**

Hyllplanets djup	773 mm
Material lagernivå	Spånskiva
höjd	3048 mm
Hyllplan bredd	2146 mm
Antal lagernivåer spånskiva	4
Fackbredd = yttermått	2146 mm
Kundmontering	ja
Bredd	2146 mm
Last per hyllplan	620 kg
Hyllkonstruktion	Grundhyllställ
Djup	773 mm
hyllställsdjup	773 mm
Hyllställsbredd	2146 mm
Hyllhöjd	3048 mm
plattans tjocklek	16 mm
Höjdinställning i raster	38 mm
Monteringsutförande	Hyllställ
Färgval	RAL 5010, 2004
Produktnamnsattribut	Djup 773 mm
Produktslag	Brett hyllställ