

Brett grundhyllställ, Djup 621 mm, höjd / hyllplans-Bredd: 3048/1536mm**Beställningsdata**

Ordernummer	990865 3048/1536
GTIN	4004514224811
Artikelklass	96P

Beskrivning**Utförande:**

Med 16 mm spånskivor. Hyllplan justerbara i 38 mm raster. Snabb montering helt med instick utan skruvar genom nyckelhål i profilen. Största **fackbelastning**: upp till 720 kg, största **fältbelastning**: upp till 3200 kg.

Beskrivning:**Påbyggnadsmått:**

Grundhyllställ: Nominellt mått = yttermått mm

Totalt ramdjup: Nominellt mått = yttermått mm

Användningsdata:

Lagring av skrymmande föremål och gods med stor volym. Lagergodset kan lastas på och ur på båda sidor. Mycket enkel hantering och montering.

Lackering:

Stativ liknande RAL 5017 trafikblå, balkar liknande RAL 2004 orange, **pulverbelagda**.

OBS!:

- **Levereras endast som grundställ, inte som påbyggnadsställ. Vid behov kan två eller fler grundställ sammankopplas till en hyllställsrad med förbindningar (ingår i leveransomfånget).**
- **Den fria knäcklängden (K) får inte uppgå till mer än 100 mm. Den tillåtna fältlasten måste minska med andelen för denna hylltjocklek.**
- **Golv- och väggfäste ingår inte i leveransen.**
- **Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.**

Teknisk beskrivning

Material lagernivå	Spånskiva
Kundmontering	ja
Hyllkonstruktion	Grundhyllställ
Antal lagernivåer spånskiva	4
Last per hyllplan	640 kg
höjd	3048 mm
Fackbredd = yttermått	1536 mm
Bredd	1536 mm
Hyllplan bredd	1536 mm
Hyllplanets djup	621 mm
Djup	621 mm
hyllställsdjup	621 mm
Hyllställsbredd	1536 mm
Hyllhöjd	3048 mm
plattans tjocklek	16 mm
Höjdinställning i raster	38 mm
Monteringsutförande	Hyllställ
Färgval	RAL 5010, 2004
Produktnamnsattribut	Djup 621 mm
Produktslag	Brett hyllställ