

**Brett grundhyllställ, Djup 469 mm, höjd / hyllplans-Bredd: 3048/1841mm****Beställningsdata**

Ordernummer	990860 3048/1841
GTIN	4004514224842
Artikelklass	96P

**Beskrivning****Utförande:**

Med 16 mm spånskivor. Hyllplan justerbara i 38 mm raster. Snabb montering helt med instick utan skruvar genom nyckelhål i profilen. Största **fackbelastning:** upp till 720 kg, största **fältbelastning:** upp till 3200 kg.

**Beskrivning:****Påbyggnadsmått:**

**Grundhyllställ:** Nominellt mått = yttermått mm

**Totalt ramdjup:** Nominellt mått = yttermått mm

**Användningsdata:**

Lagring av skrymmande föremål och gods med stor volym. Lagergodset kan lastas på och ur på båda sidor. Mycket enkel hantering och montering.

**Lackering:**

Stativ liknande RAL 5017 trafikblå, balkar liknande RAL 2004 orange, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

- **Levereras endast som grundställ, inte som påbyggnadsställ. Vid behov kan två eller fler grundställ sammankopplas till en hyllställsrad med förbindningar (ingår i leveransomfånget).**
- **Den fria knäcklängden (K) får inte uppgå till mer än 100 mm. Den tillåtna fältlasten måste minska med andelen för denna hylltjocklek.**
- **Golv- och väggfäste ingår inte i leveransen.**
- **Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.**

**Teknisk beskrivning**

höjd	3048 mm
Hyllkonstruktion	Grundhyllställ
Material lagernivå	Spånskiva
Antal lagernivåer spånskiva	4
Fackbredd = yttermått	1841 mm
Kundmontering	ja
Hyllplanets djup	469 mm
Last per hyllplan	610 kg
Hyllplan bredd	1841 mm
Djup	469 mm
hyllställdjup	469 mm
Hyllställsbredd	1841 mm
Hyllhöjd	3048 mm
Bredd	1841 mm
plattans tjocklek	16 mm
Höjdställning i raster	38 mm
Monteringsutförande	Hyllställ
Färgval	RAL 5010, 2004
Produktnamnsattribut	Djup 469 mm
Produktslag	Brett hyllställ