

Arbetsplatsmatta Top Bredd 91 cm, svart / gul, Längd: 150 cm



Beställningsdata

Ordernummer	964529 150
GTIN	662641657731
Artikelklass	96C

Beskrivning

Utförande:

Dessa industriarbetsplatsmattor tillverkas av högklassiga plastmaterial för **högre belastning**:

- **Hård och slitstark vinylyta för optimalt halkskydd och maximal livslängd.**
- **Mjuk vinylskumplastkärna som skyddar mot uttrötning. Den är laminerad på vinylytan.**
- **Halkskydds-undersida RedStop™.**
- **Fasade kanter runt om för att minska snubblingsrisken.**
- **Begränsat resistent mot de flesta industriella fetter, arbetsmaterial och kemikalier. Inte lämpliga för kylsmörjmedel.**
- **Förseglade runt om mot inträngande väta.**
- **Svårantändlig enligt DIN 4102 B1.**
- **Golvtjocklek: 14,3 mm, vikt: cirka 6,5 kg/m².**
- **Halksäkerhet R10 enligt DIN 51130 och BGR 181.**

OBS!:

Arbetsplatsmattor i fritt valbar längd från nr 964520–964525.

Materialegenskap: inte oljetålig

Längd: 150 cm

Bredd: 91 cm

Tjocklek: 14,3 mm

vikt: 9 kg

Teknisk beskrivning

Bredd	91 cm
vikt	9 kg
instickbar	nej
Material	vinylskumkärna
Yta	vinyl
med säkerhetskanter	dubbelsidig
Kantfasning	fysidig
Tjocklek	14,3 mm
Längd	150 cm
beständigt mot de flesta	industriella fettyper, arbetsmedier och kemikalier
Halkskyddande undersida	ja
Vikt per ytenhet	6,5 kg/m ²
Halksäkerhet enligt DIN 51130, BGR 181	R10
Ståkomfort	Halksäker
Ståkomfort	Isolering (temperatur)
Ståkomfort	Uttröttningshämmande
Stötskydd	Golv
Materialegenskap	inte oljetålig
Färg	svart / gul
Produktslag	Arbetsplatsmatta