

Brett grundhyllställ, Djup 621 mm, höjd / hyllplans-Bredd: 3048/1841mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|------------------|
| Ordernummer | 990865 3048/1841 |
| GTIN | 4004514224859 |
| Artikelklass | 96P |

Beskrivning**Utförande:**

Med 16 mm spånskivor. Hyllplan justerbara i 38 mm raster. Snabb montering helt med instick utan skruvar genom nyckelhål i profilen. Största **fackbelastning**: upp till 720 kg, största **fältbelastning**: upp till 3200 kg.

Beskrivning:**Påbyggnadsmått:**

Grundhyllställ: Nominellt mått = yttermått mm

Totalt ramdjup: Nominellt mått = yttermått mm

Användningsdata:

Lagring av skrymmande föremål och gods med stor volym. Lagergodset kan lastas på och ur på båda sidor. Mycket enkel hantering och montering.

Lackering:

Stativ liknande RAL 5017 trafikblå, balkar liknande RAL 2004 orange, **pulverbelagda**.

OBS!:

- **Levereras endast som grundställ, inte som påbyggnadsställ. Vid behov kan två eller fler grundställ sammankopplas till en hyllställsrad med förbindningar (ingår i leveransomfånget).**
- **Den fria knäcklängden (K) får inte uppgå till mer än 100 mm. Den tillåtna fältlasten måste minska med andelen för denna hylltjocklek.**
- **Golv- och väggfäste ingår inte i leveransen.**
- **Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.**

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Fackbredd = yttermått | 1841 mm |
| Kundmontering | ja |
| Hyllplanets djup | 621 mm |
| Hyllkonstruktion | Grundhyllställ |
| Material lagernivå | Spånskiva |
| Bredd | 1841 mm |
| Hyllplan bredd | 1841 mm |
| höjd | 3048 mm |
| Last per hyllplan | 610 kg |
| Antal lagernivåer spånskiva | 4 |
| Djup | 621 mm |
| hyllställsdjup | 621 mm |
| Hyllställsbredd | 1841 mm |
| Hyllhöjd | 3048 mm |
| plattans tjocklek | 16 mm |
| Höjdinställning i raster | 38 mm |
| Monteringsutförande | Hyllställ |
| Färgval | RAL 5010, 2004 |
| Produktnamnsattribut | Djup 621 mm |
| Produktslag | Brett hyllställ |