

Nitrilgummimatta, sluten, med säkerhetskanter, svart / orange, bredd×längd: 97X163cm



Beställningsdata

Ordernummer	964621 97X163
GTIN	662641855625
Artikelklass	96C

Beskrivning

Utförande:

Industrimattor av nitrilgummi med cirkelrunda öppningar och väl synliga, **orange**färgade **säkerhetskanter** på tre sidor.

- **Extra avsatser på undersidan möjliggör generösa utrymmen för smuts och vätskor – ytan håller sig ren, torr och halkfri.**
- **Hållbart, robust nitrilgummi med stor slitstyrka.**
- **Mycket halksäker yta och säker vidhäftning mot golvet, även om det är vått. Tjocklek: 22 mm, vikt: ca 13 kg/m².**
- **Beständiga mot industrioljor och de flesta kemikalier.**
- **Halksäkerhetsprovad enligt DIN 51130 och BGR 181.**

Sluten matta av nitrilgummi.

OBS!:

Specialdimensioner på begäran i rastermått 30,5×30,5 cm med ett tillägg på 5 cm för kantlisterna.

Materialegenskap: Oljetålig

Längd: 163 cm

Bredd: 97 cm

Tjocklek: 22 mm

Teknisk beskrivning

Längd	163 cm
med säkerhetskanter	tresidig
Material	nitrilgummi
Vikt per ytenhet	13 kg/m ²
Bredd	97 cm
Tjocklek	22 mm
instickbar	nej
tillverkarens beteckning	Safety Stance Solid™ Nitril
Ståkomfort	Isolering (temperatur)
Ståkomfort	Halksäker
Ståkomfort	Uttröttningshämmande
Stötskydd	Golv
Materialegenskap	Oljetålig
Färg	svart / orange
Produktslag	Arbetsplatsmatta