

Hylltråg lackerat, med galler, passar balklängd (mm) / uppsamlingsvolym (l): 1800/240



Beställningsdata

Ordernummer	983015 1800/240
GTIN	2050001937667
Artikelklass	96U

Beskrivning

Utförande:

Av 3 mm stålplåt. Frigång 100 mm.
Med förzinkat galler.

Användningsdata:

För säker förvaring och påfyllning av fat. För **antändbara vätskor i GHS-kategori 1–3** samt **vattenskadande vätskor i GHS-kategori 1–4**.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Passar till:

Pallhyllställ med djup 1100 mm.

Lackering:

Standardlackering ljusblå RAL 5012.

Teknisk beskrivning

höjd	250 mm
uppsamlingsvolym	240 l
vikt	134 kg
Djup	1300 mm
passar balklängd	1800 mm
Bredd	1750 mm

Ytlast	1000 kg/m ²
Materialtjocklek	3 mm
Färgval	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Förvaring	Förvaring av antändbara ämnen förbjuden
Förvaring	Förvaring av miljöfarliga ämnen
Förvaring	Förvaring av frätande ämnen tillåten
Förvaring	Förvaring vattenriskklass 1-3
Produktslag	Hylltråg