

## Arbetsplatsmatta kvadratisk platta, svart



### Beställningsdata

Ordernummer	964555
GTIN	662641844681
Artikelklass	96C

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Industriarbetsplatsmatta med sluten, halkfri yta.**
- **13 mm tjockt material ger goda ergonomiska egenskaper och motverkar uttröttnig.**
- **Flexibelt klicksystem med plattor 91×91 cm, invändig vinkel (45°) och utvändig vinkel (22,5°), möjliggör optimal anpassning till förhållandena på plats.**
- **Flexibel kantlösning medger ut- och invändiga hörn.**
- **Halksäkerhet R9 enligt DIN 51130 och BGR 181. 100 % naturgummiblandning för allmänt bruk.**
- **Fri från tungmetaller och silikon, därmed lämplig för lackverkstäder.**
- **Fri från DOP, DMF och ozonskadliga ämnen.**

Kvadratiske plattor 10 kg, svarta.

Materialegenskap: inte oljetålig

Längd: 91 cm

Bredd: 91 cm

Tjocklek: 13 mm

vikt: 10 kg

### Teknisk beskrivning

med säkerhetskanter	utbyggbar
instickbar	ja
Bredd	91 cm
Material	naturgummiblandning
vikt	10 kg
Tjocklek	13 mm
Längd	91 cm
Yta	halksäker yta
Halksäkerhet enligt DIN 51130, BGR 181	R9
tillverkarens beteckning	Skywalker HD™
Ståkomfort	Isolering (temperatur)
Ståkomfort	Halksäker
Ståkomfort	Uttröttningshämmande
Stötskydd	Golv
Materialegenskap	inte oljetålig
Färg	svart
Produktslag	Arbetsplatsmatta