

Säkerhetssträll med kantprofil på båda kortsidorna, Bredd 80 cm, gångträllens längd: 150cm



Beställningsdata

Ordernummer	964851 150
GTIN	4047482094796
Artikelklass	96C

Beskrivning

Utförande:

Säkerhetsgångträll av stabila, räfflade bokträlistor. **Material:** Kammartorkade **bokträlistor** som är säkert förbundna med minst tre stålband. Låset i ändarna består av mässingsgångstänger med insexskruvar. **Elastiska gummifötter** hindrar träträllen från att glida och säkerställer en hög gångkomfort. **Beständighet** mot de flesta oljor och syror. **Höjd:** cirka 35 mm. **Vikt:** cirka 13 kg/m². Möjliga **trällbredder:** 80, 100, 120, 150 cm. Möjliga **trällängder:** Kan levereras i alla önskade längder (tänk på hanterbarheten). Rengöring: Rulla ihop träträllen.

Kantprofil: Extra kantfasning på gångträllens **bredsidor**.

Teknisk beskrivning

Kantprofil	dubbelsidig
gångträllens längd	150 cm
vikt	12,6 kg
Material	listor i bokträ
Beständighet	beständiga mot de flesta oljor och syror
gångträllens höjd	35 mm
Kantfasning	Utan
tillverkarens beteckning	Träställningsträll
Produktnamnsattribut	Bredd 80 cm

gångtrallens bredd	80 cm
Produktslag	Träställningstrall