


**Brett påbyggnads-ställ, Djup 800 mm, höjd / hyllplan Bredd: 3000/2140mm****Beställningsdata**

Ordernummer	990995 3000/2140
GTIN	4004514225610
Artikelklass	960

**Beskrivning****Utförande:**

Förzinkat fackverk. Alternativt med förzinkade 25 mm stålpaneler eller spånskivor. Olika balktyper allt efter erforderlig hyllplanlast (tvärbalkhöjd 55 – 85 mm). Snabb uppbyggnad genom att bara sticka in balkar typ ZG. **Last per hyllplan** högst 1050 kg, **Fältlast** högst 3500 kg.

**Beskrivning:****Påbyggnadsmått:**

Nominell längd + antalet stativ × 57 mm.

**Användningsdata:**

Lagring av skrymmande, stora och tunga varor. Lagergodset kan lastas på och ur på båda sidor.

**Lackering:**

Stativ liknande RAL 5017 trafikblå, balkar liknande RAL 2004 orange, **pulverbelagda**.

**OBS!:**

- **Den fria knäcklängden (K) får inte uppgå till mer än 1200 mm, men endast vid en fältlast på max. 2600 kg. Den tillåtna fältlasten måste minskas med andelen för denna hylltjocklek.**
- **Golv- och väggfäste ingår inte i leveransen.**
- **Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.**

**Teknisk beskrivning**

Hyllkonstruktion	Påbyggnadsställ
Material lagernivå	Spånskiva
Hyllplan bredd	2140 mm
höjd	3000 mm
Bredd	2197 mm
Hyllplanets djup	800 mm
Antal lagernivåer spånskiva	5
Last per hyllplan	950 kg
Kundmontering	ja
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd	2197 mm
Djup	800 mm
hyllställsdjup	800 mm
Hyllställsbredd	2140 mm
Hyllhöjd	3000 mm
plattans tjocklek	25 mm
Höjdinställning i raster	25 mm
Monteringsutförande	Hyllställ
Färgval	RAL 5010, 2004
Produktnamnsattribut	Djup 800 mm
Produktslag	Brett hyllställ